

# 3.1.2 Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables - CrystalWay / Planète 2

## Planète 2-45

Bloc d'évacuation pour locaux tertiaires

3



### Les points forts

- Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
- Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme (Strip LED similaire au CrystalWay)
- Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Pictogrammes spécifiques également disponibles
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Longue durée de vie 10 ans : garantie 4 ans + 6 ans pour les batteries
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)

### Caractéristiques techniques

Flux	45 lm + fonction VISIBILITE+
Système de test	Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Montage mural, plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL9003
Indices de protection	IP43 / IK07
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>
Alimentation	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 45°C
Batterie	LifePo
Source lumineuse	LED
Dimensions	Boîtier: 120 x 228 x 34 mm - Diffuseur lumineux : 14.4 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg


### Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie LifePo	Consommation
Planète 2-45	<b>LUM17214</b>	Balisage	Strip LED	1h	45	3,2V / 1,5Ah	0,65W

### Accessoires

Produit	Référence
TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR et VISIBILITE+	<b>LUM10312</b>
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	<b>LUM10319</b>
Cadre d'encastrement pour plafond, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	<b>LUM10634</b>
Grille de protection, compatible avec Ultraled 2-400 et Ultraled / Planète 2-45	<b>LUM10418</b>
Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3,2V / 1,5Ah	<b>FT-BATLL2</b>

Configuration Plafond



Configuration Murale

